

LED 10W LAMPE MIT TOUCH-SCHALTER

Handbuch von Anweisungen



Fünf Dimmoptionen
aus Licht.



3 Farboptionen im „M“-Modus
mit Touch-Schalter, einfache Bedienung



Faltbares Design
In mehreren Winkeln verstellbar



Anti-Strahlung



50000 Stunden



Grünes Licht"



Energie sparen




LED-Kunststoffabdeckung
matt zum Schutz der Augen


Warnungen



Versuchen Sie unter keinen
Umständen, das Gerät zu
reparieren, zu zerlegen
oder zu modifizieren.




Nicht in der Nähe von
Wärmequellen aufstellen
und nicht direktem
Sonnenlicht aussetzen.



Stellen Sie sicher, dass die
LED-Lampe auf einer ebenen,
sicheren Oberfläche steht.



Verwenden Sie nur den
mitgelieferten Adapter
Energieadapter AC
OUTPUT : DC 5V -- 2A




Verwenden Sie keine LED-
Lampe mit beschädigten
Elektrokabeln.



Berühren Sie die LED-Lampe
oder die Steckdose nicht mit
nassen Händen oder wenn
sich Flüssigkeiten in der Nähe
befinden.



Stellen Sie sicher, dass alle
Teile der LED-Lampe trocken
und vor Feuchtigkeit geschützt
sind.



Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose, wenn Sie das
Gerät längere Zeit nicht
benutzen.



Nur mit einem trockenen,
weichen Tuch reinigen, ohne
Reinigungsmittel oder Wasser
zum Reinigen zu verwenden.




Drücken Sie sanft und ohne
Druck auf die digitalen Tasten.


Spezifikationen

MODELO	PTL003		
Ausstattungsfarbe	Weiß	CRI	> 80
Lichttemperatur	2800K - 5500K	Material	ABS + Metall
Dauer der LEDs	50.000 Std	Warmes Licht	2800K-3300K
Leistung	10 W	Natürliches Licht	4000K-4500K
Stromspannung	110V - 240V	Kaltes Licht	5000k-5500K
Eingang	DC5V, 2A	Lichtschalter	Berühren
Gewicht	672 gr	Adapter	US/EU/UK/AU
Lux	1000 Lux	LED-Anzahl	40pcs SMD
Maße	150 mm (C) * 340 mm (A) * 390 mm (L)		



Anweisungen



1. Stecken Sie den AC-Eingang des Adapters in
die mit einem Buchstaben gekennzeichnete
Buchse auf der Rückseite der LED-Lampe A.



2. Berühren Sie das mit dem Buchstaben B
gekennzeichnete Symbol, um die LED-Lampe
ein- oder auszuschalten (weitere Einzelheiten
finden Sie in der Bedienungsanleitung).



Einstellbarer Lampenarmwinkel:

- Halten Sie beim Einstellen des Oberarms mit LED-Leuchten die Basis fest.
- Der obere Arm lässt sich um 180° verstellen und um 90° nach links oder rechts drehen. Wenden Sie keine übermäßige Rotationskraft an, um Schäden zu vermeiden.
- Der mit der Basis verbundene Unterarm lässt sich um 90° verstellen.

BEACHTEN :

1. Auch wenn die Lampe über einen Augenschutz verfügt, starren Sie nicht in die LED-Lampen.
2. Diese Lampe kann nicht repariert werden, da Teile und Arbeitsaufwand teurer sind als der Wert der Ausrüstung.

GARANTIE

1. 6 Monate.
2. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Rechnungsdatum.

Luis Abreu Pestana, Cosmética, Lda.

Rua António Oliveira, nº40, Loja AM, Centro Empresarial do Oeste, Zona Industrial; 2500-916 Caldas da Rainha - Portugal
Telephone: +351 262889070 Email: encomendas@lpcosmetica.pt www.lpcosmetica.pt / www.lpcosmetica.com